

Wallaway Vario WA 10 – zahlreiche Verstellmöglichkeiten von Sitz- und Liegepositionen



1. Sitzposition



2. Chillout Lounge Position



3. Lounge Position+Sitztiefenverstellung




4. TV-Position




5. Relax Herz-Waage Position


Technische Daten




1. Sitzposition



2. Chillout Lounge Position



3. TV-Position



4. Relax Herz-Waage Position

confer

Design for Motion



Wallaway Vario WA 10

Bodenfreies Wallaway System für moderne Sofas

Funktionen

- Rücken und Fußteil getrennt verstellbar (optional mit Folgesteuerung)
- Fußteil unter den Sitz klappend
- 2-Motoren-Antrieb für Netz- oder Akkubetrieb
- Bedienung über Einbautaster, Touchsensor oder Handschalter
- Herz-Waage-Position
- Chill-Out-Loungeposition

Besondere Merkmale

- Schlankes Design
- Große Sitzbreiten
- Große Bodenfreiheit
- Extrem lange Beinauflage bis 1200 mm
- Sitztiefenverstellung +80 mm
- Modularer Aufbau/ Baukastensystem
- Getrennte Polsterung
- Leichte Montage durch Chassisbauweise
- Leichter Transport
- Höhenverstellbarer Traversenfuß
- Optional auch ohne Chassis

Varianten

- 2 mot. mit Sitztiefenverstellung und Herzwaage
- 2 mot. mit Herzwaage Position
- 1 mot. Ottomane
- 1 mot. Fußteilverstellung
- feste Variante
- Sitzbreiten in 600 / 750 / 900 mm
- Variable Konfiguration (1er / 2er / 3er ...)

Technik

- Alle Drehpunkte sind verschleißfest kunststoffgelagert
- Stahlblech und Stahlrohr sind schwarz pulverbeschichtet

confer GmbH
Meitner Str. 6
32052 Herford
Telefon:
+49-5221-88971-0
info@confer-gmbh.de
www.confer-gmbh.de

Kreative Konstruktionen

Design, Komfort und Funktion in perfekter Form – Sofa-Komplettsystem WA 10 Vario



Varianten	Vario WA 10 Funktionsmodul: 2 motorisch mit Herzwaage Art-Nr. WA 10-002100	Vario WA 10 Funktionsmodul: 2 motorisch mit Sitztiefenverstellung und Herzwaage Art-Nr. WA 10-002300	Vario WA 10 Funktionsmodul: 1 motorischer Ottomane WA 10-002600	Vario WA 10 Funktionsmodul: 1 motorische Fußteilverstellung WA 10-002500	Vario WA 10 Funktionsmodul: Feste Variante WA 10-002400
Streben-Sets	Querstreben 600 mm Querstreben 750 mm Querstreben 900 mm Art-Nr. ST 10-001600 Art-Nr. ST 10-001750 Art-Nr. ST 10-001900	Querstreben 600 mm Querstreben 750 mm Querstreben 900 mm Art-Nr. ST 10-000600 Art-Nr. ST 10-000750 Art-Nr. ST 10-000900	Querstreben 600 mm Querstreben 750 mm Querstreben 900 mm Art-Nr. ST 10-004600 Art-Nr. ST 10-004750 Art-Nr. ST 10-004900	Querstreben 600 mm Querstreben 750 mm Querstreben 900 mm Art-Nr. ST 10-003600 Art-Nr. ST 10-003750 Art-Nr. ST 10-003900	Querstreben 600 mm Querstreben 750 mm Querstreben 900 mm Art-Nr. ST 10-002600 Art-Nr. ST 10-002750 Art-Nr. ST 10-002900
Fußteil-verstellung	Fußteilverstellung (Frontblende 70 mm) Art-Nr. WA 10-000070	Fußteilverstellung (Frontblende 70 mm) Art-Nr. WA 10-000070		Fußteilverstellung (Frontblende 70 mm) Art-Nr. WA 10-000070	
Chassis (optional)	WA10 Chassis 600 mm WA 10 Chassis 750 mm WA 10 Chassis 900 mm Art-Nr. WA 10-000600 Art-Nr. WA 10-000750 Art-Nr. WA 10-000900	WA 10 Chassis 600 mm WA 10 Chassis 750 mm WA 10 Chassis 900 mm Art-Nr. WA 10-000600 Art-Nr. WA 10-000750 Art-Nr. WA 10-000900	WA 10 Chassis 600 mm WA 10 Chassis 750 mm WA 10 Chassis 900 mm Art-Nr. WA 10-00600 Art-Nr. WA 10-00750 Art-Nr. WA 10-00900		WA 10 Chassis 600 mm WA 10 Chassis 750 mm WA 10 Chassis 900 mm Art-Nr. WA 10-00600 Art-Nr. WA 10-00750 Art-Nr. WA 10-00900
Motoren-Sets	Motoren Set (Fußteil & Rücken) 4-Taster (Standard) 2-Taster (Folgesteuerung) Art-Nr. BZ 10-003100 Art-Nr. BZ 10-003150	Motoren Set (Fußteil & Rücken) 4-Taster (Standard) 2-Taster (Folgesteuerung) Art-Nr. BZ 10-003000 Art-Nr. BZ 10-003050	Motor (Rücken) Art-Nr. BZ 10-003200	Motor (Fußteil) Art-Nr. BZ 10-003300	
Zubehör notwendig	Montagematerial Art-Nr. BZ 10-002050	Montagematerial Art-Nr. BZ 10-002250	Montagematerial WA 10 Kufenfuß Art-Nr. BZ 10-002650 Art-Nr. MF 10-004100	Montagematerial Art-Nr. BZ 10-002550	Montagematerial Art-Nr. BZ 10-002450
Elektronisches Zubehör (optional)	Elektrokomponenten werden individuell je nach Anforderung und Verwendungszweck zusammengestellt.	Elektrokomponenten werden individuell je nach Anforderung und Verwendungszweck zusammengestellt.	Elektrokomponenten werden individuell je nach Anforderung zusammengestellt.	Elektrokomponenten werden individuell je nach Anforderung zusammengestellt.	
Zubehör optional	WA 10 Kufenfuß WA 10 Stützfuß WA 10 Verbindungsblech WA 10 Haltewinkel f. Absp.-Brett KD Brackets Rückenbindung Art-Nr. MF 10-004000 Art-Nr. MF 10-004100 Art-Nr. BZ 10-000200 Art-Nr. BZ 10-002300 Art-Nr. KT 30-033000	WA 10 Kufenfuß WA 10 Stützfuß WA 10 Verbindungsblech WA 10 Haltewinkel f. Absp.-Brett KD Brackets Rückenbindung Art-Nr. MF 10-004000 Art-Nr. MF 10-004100 Art-Nr. BZ 10-000200 Art-Nr. BZ 10-002300 Art-Nr. KT 30-033000	WA 10 Kufenfuß WA 10 Stützfuß WA 10 Verbindungsblech WA 10 Haltewinkel KD Brackets Rückenabn. Art-Nr. MF 10-004000 Art-Nr. MF 10-004100 Art-Nr. BZ 10-000200 Art-Nr. BZ 10-002300 Art-Nr. KT 30-033000		WA 10 Kufenfuß WA 10 Stützfuß WA 10 Verbindungsblech WA 10 Haltewinkel KD Brackets Rückenabn. Art-Nr. MF 10-004000 Art-Nr. MF 10-004100 Art-Nr. BZ 10-000200 Art-Nr. BZ 10-002300 Art-Nr. KT 30-033000